

# Panasonic

大好評「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」に加え、  
進化した新「次亜除菌」コース搭載の  
エディオンだけのオリジナルモデル！

**NEW** スマホで洗濯に対応  
スマートフォンのアプリで  
洗濯をサポートします！



洗濯・  
脱水容量  
10 kg

全自動洗濯機

## NA-F10AKE3

オープン価格※

液体洗剤 柔軟剤 **自動投入** スマホで洗濯 スゴ落ち **泡洗淨** AIエコナビ **ECONAVI** **BIG** サークル 投入口

業界初<sup>※1</sup>。専用の錠剤でニオイの原因菌を徹底除菌<sup>※2</sup>。  
さらに23年度モデルは、衣類も洗濯槽も除菌<sup>※2</sup> <sup>※3</sup>。

※1 国内家庭用洗濯機において、専用錠剤を使用しタオルや衣類のニオイの原因菌を除菌。2022年6月25日発売。

※2 「次亜除菌」コースによる衣類除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年11月8日【試験成績書発行番号】第21020922001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。衣類上のおいの原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。

※3 「次亜除菌」コースによる槽除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月24日【試験成績書発行番号】第22053805001-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください

新「次亜除菌」コース



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース工事費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。

# 面倒な洗剤投入はもちろん、衣類と洗濯槽の除菌<sup>※1※2</sup>に、アプリまで対応！

## 液体洗剤 柔軟剤 自動投入

詳しくは動画でCHECK



面倒な計量や投入は洗濯機におまかせ



広い注ぎ口で注ぎやすい  
洗剤も柔軟剤もタンクにまとめて補充するだけ

たっぷり補充  
大容量タンクで詰め替え用パウチ1本分が入る  
液体合成洗剤 約450 mL 柔軟剤 約550 mL



●洗剤・柔軟剤のパッケージデザインは変更になる可能性があります。



お手入れカンタン

洗剤や柔軟剤を使い分けたいときは「手動洗剤ケース」へ。

丸洗いOK! パーツは2つのみ  
●その後、経路のお手入れを行う必要があります。  
(写真はNA-F10AKE3)

## スゴ落ち 泡洗浄

泡立つ仕組みを動画でCHECK



泡の力とパワフル立体水流でガンコ汚れもスゴ落ち



スゴ落ち泡洗浄

洗剤をしっかりと溶かして、泡水を素早く浸透させる

●泡立ち具合は、衣類の量や汚れの程度、洗剤、水道水圧、水温によって異なります。  
●フタを開けた状態で撮影した説明用写真です。実際には、フタを閉じた状態で運転を行います。

(イメージ図) (写真はNA-F10AKE3)

パワフル立体水流

ムラを抑えてしっかりかくはん



(イメージ図)

大きな3枚羽根のバルセーターがポイント  
(写真はNA-FA12V2/バルセーター)

## 次亜除菌コース

詳しくは動画でCHECK



衣類と洗濯槽の除菌<sup>※1※2</sup>が同時にできる



タオルや衣類のニオイの原因菌を除菌<sup>※1</sup>

洗濯前に手動洗剤ケースに専用の錠剤をセット



パナソニック タテ型洗濯機 次亜除菌コース専用錠剤 (20錠入り) N-Z1 メーカー希望小売価格 495円(税込)




NEW 洗濯しながら洗濯槽も除菌<sup>※2</sup>

洗えるもの

40 (新表示) 40 (旧表示) 30 30 (旧表示) 40 (旧表示)  
のいずれかの表示がある  
●綿、麻100%の白物  
●ポリエステル、アクリル100%の白物・色柄物  
上記の表示があっても、金属類(ファスナーやボタン、フックなど)が付いた衣類は変色のおそれがあるため、洗わないでください。

## 使いやすいデザイン

広い投入口で、洗濯物が出し入れしやすい



すっきりフロント  
槽が近く手前が低いから、洗った衣類を取り出すのがラク。  
からみほぐし  
脱水後の衣類をほぐし、取り出しやすく。

ガラスストップ/クリアウインドウ  
強化ガラス採用で傷つきにくく、大きな窓で洗濯中の様子が見やすい。

楽ポイフィルター  
手を汚さずに糸くずが捨てられる。

抗菌加工  
大容量約160 mL

## エディオン オリジナルコース

### 部屋干しコース

NA-F10AKE3	NA-F9AKE3	NA-F8AKE3
容量10 kg	容量9 kg	容量8 kg
約61分	約60分	約59分

「おまかせ」コースに比べて脱水時間を長くし、洗濯物の水分をしっかりと飛ばします。部屋干ししたいときにおすすめです。

花粉・梅雨など外干しにくい時期に!

### お急ぎコース

軽い汚れのときは、スピーディ洗いで時短がおすすめです。

NA-F10AKE3	NA-F9AKE3	NA-F8AKE3
容量10 kg	容量9 kg	容量8 kg
約32分	約31分	約30分


たっぷり洗っても時間が早い!

## 搭載コース / 洗濯容量一覧

	普段の衣類に				デリケートな衣類に		毛布に		清潔・お手入れ						
	おまかせわが家流	パワフル滝洗い	パワフル滝すぎ	泥汚れつけおき	オリジナルお急ぎ	オリジナル部屋干し	おうちクリーニング	おしやれ着	毛布	次亜除菌	自動槽洗浄	サッと槽すぎ	槽・風乾燥	槽洗浄(1時間)	槽洗浄(6時間)
からみほぐし	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
F10AKE3	10 kg	6 kg	6 kg	3 kg	10 kg	10 kg	3.2 kg	—	—	●	●	●	●	●	●
F9AKE3	9 kg	5.4 kg	5.4 kg	3 kg	9 kg	9 kg	2.8 kg	3 kg	4.2 kg	●	●	●	●	●	●
F8AKE3	8 kg	4.8 kg	4.8 kg	3 kg	8 kg	8 kg	2.4 kg	—	—	●	●	●	●	●	●

※1 「次亜除菌」コースによる衣類除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年11月8日【試験成績書発行番号】第21020922001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。衣類上のおい原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。 ※2 「次亜除菌」コースによる槽除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月24日【試験成績書発行番号】第22053805001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値) ※3 「抗菌加工」による抗菌効果について【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2801に基づく【試験方法】樹脂に抗菌剤を含有【対象部分】糸くずフィルター【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※4 「自動槽洗浄」はお買い上げ時オプション設定です。設定すると、運転時間が約1分長くなります。 ※5 「自動槽洗浄」設定による除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年2月26日【試験成績書発行番号】第20070287001-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定【除菌方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値) ※6 「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2019年2月28日【試験成績書発行番号】第19000750001-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認【黒カビ抑制方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】黒カビの発育なし

## 寸法図 (単位:mm) NA-F10AKE3・F9AKE3・F8AKE3



※7 所要時間はNA-F10AKE3の数値です。 ※8 「槽洗浄(1時間)」コースによる黒カビ抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月24日【試験成績書発行番号】第22053805002-0101号【試験方法】菌液の生菌数測定【黒カビ抑制方法】次亜除菌剤および塩素系漂白剤による【対象部分】洗濯・脱水槽【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値) ※9 「槽・風乾燥」(1時間設定)による黒カビ抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2020年12月14日【試験成績書発行番号】第20061810001-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認【黒カビ抑制方法】「槽・風乾燥」(1時間設定)による【対象部分】洗濯・脱水槽【試験結果】黒カビの発育なし ※10 ヒーター乾燥を使わず、風のみで繊維衣類(2 kgまで)の乾燥もできます(所要時間約3時間)。 ●防水フロアー奥内寸が600 mm以上必要です。

## NEW スマホで洗濯

詳しくは動画でCHECK



スマートフォン\*のアプリが洗濯をサポート

- 外から運転・予約ができて時間を効率的に使える。
- 洗剤・柔軟剤自動投入の設定がスマートフォンでできる。
- コース検索で、アイテムや目的に合わせておすすめコースが分かる。
- アプリ専用コースも新搭載!  
①ウールコース ②シーツコース



●「スマホで洗濯」アプリの詳細についてはホームページ(panasonic.jp/wash/connect/faq)をご覧ください。  
\*Android™ OS/バージョン7.1以上、iOS/バージョン13.6以上のスマートフォンで利用できます(2023年5月時点)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。

## 清潔・お手入れ

日々のお手入れと特別なお手入れで洗濯槽を清潔に

### 自動槽洗浄<sup>※4</sup>

除菌<sup>※5</sup>も黒カビ抑制<sup>※6</sup>もできる

すすぎの水を利用するから追加の水なし  
所要時間 約1分<sup>※7</sup>



(イメージ図)

### NEW 槽洗浄(1時間)コース

洗浄剤を使用して、洗濯槽をお手入れ。月1回、わずか1時間で黒カビをしっかり抑制<sup>※8</sup>。

### 槽・風乾燥コース

洗濯槽内を乾燥させることで黒カビを抑制<sup>※9</sup>。衣類の簡易乾燥にも。

サッと槽すぎコース

## 衣類乾燥機との組み合わせ

NA-F10AKE3・F9AKE3・F8AKE3 + 衣類乾燥機 NH-D605



(写真のユニット台 N-UF11)

## 給水・排水について

●給水ホースの長さは、すべて約80 cm 内部排水ホースの付け替えなしで左右出しが可能です。






(写真はNA-FA7H2) (右:裏側からの写真)

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

全自動洗濯機(インバーター制御)  
仕様表

ご購入前にご確認ください

- ① 給水栓継手は商品に同梱していません。ご家庭の水栓に合わせて別売の給水用部材をお買い求めください。  
② お風呂の残り湯を使う場合は、別売の「風呂水吸水ホース」をお買い求めください。

	NA-F10AKE3	NA-F9AKE3	NA-F8AKE3
	オープン価格※ 操作部 オリジナル カラー  -S(シルバー)	オープン価格※ 操作部 オリジナル カラー  -S(シルバー)	オープン価格※ 操作部 オリジナル カラー  -S(シルバー)
IoT機能	NEW スマホで洗濯		
便利機能・デザイン	液体洗剤 柔軟剤   自動投入 ビッグサークル投入口 / すっきりフロント / ガラストップ / クリアウィンドウ / フラットフェイス		
洗浄機能	スコ落し  泡洗浄 パワフル立体水流		
清潔機能・コース	自動槽洗浄 次亜除菌コース(衣類の除菌※1 / NEW 洗濯槽の除菌※2) NEW 槽洗浄(1時間)コース / 槽洗浄(6時間)コース / 槽洗浄サイン / 槽・風乾燥コース / サッと槽すすぎコース		
エディオンオリジナル仕様	お急ぎコース / 部屋干しコース / 操作部オリジナルカラー		
目安時間※3(約) 定格洗濯時	37分	36分	35分
標準使用水量(約) 定格洗濯時	110 L	102 L	97 L
消費電力(約) 電動機(洗濯時)	385 W	380 W	375 W
消費電力量(約) 定格洗濯時	60 Wh	57 Wh	55 Wh
運転音※4(約)	洗濯時 32 dB / 脱水時 39 dB		
バスポンプ機能	● (風呂水吸水ホースは別売)		
コース 設定	お好み設定	水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間	
	毛布洗い	洗濯ネット不要、洗濯のみ：4.2 kg以下	
	ふとん洗い※5 (毛布コースの場合)	洗濯のみ可能※6	

「ビッグウェーブ洗浄」で  
しっかり洗浄

洗濯・  
脱水容量  
5 kg

エディオン  
オリジナルカラー

全自動洗濯機

NA-F5BE2

オープン価格※

-W(ホワイト)

✓ ビッグウェーブ洗浄

水位が低いときでも、しっかりもみ洗い

✓ 槽乾燥コース

洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制※7

✓ からみほぐし

軽い力で洗濯物が取り出せる\*

\*衣類の量や種類により異なります。

●総外形寸法：幅562×奥行572×高さ880 mm(給・排水ホースを含む)

●左右の手掛け部を含めた本体幅：524 mm ●排水ホースの長さ：約123 cm

●製品質量(約)：28 kg ●対応防水フローア※8：奥行寸 540 mm以上


●より安全にお使いいただくために、保護カバーを同梱しております。

■ 搭載コース

- ・おまかせ …… 5 kg
- ・すすぎ1回 …… 5 kg
- ・お急ぎ …… 5 kg
- ・つけおき …… 3.5 kg
- ・手洗い …… 1.2 kg
- ・毛布 …… 2.8 kg
- ・槽カビ予防・槽洗浄
- ・槽乾燥

■ 寸法図 (単位:mm)

赤字：総外形寸法  
青字：脚外幅(外側)・脚高さ・本体前面からの寸法寸法  
橙字：フタ開け時の高さ(折りたたまない)



※1 (「次亜除菌」コースによる衣類除菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年11月8日【試験成績書発行番号】第21020922001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。衣類上のおい原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。 ※2 (「次亜除菌」コースによる槽除菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月24日【試験成績書発行番号】第22053805001-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値) ※3 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。 ※4 運転音の表示は一般社団法人 日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです。 ※5 ふとん洗いには別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100%のもの。羽毛ふとんは一部洗えないものがあります。 ※6 化繊100%の掛けふとんで、中わたが羽毛または羽毛と化繊の混合の場合は1.3 kg以下、化繊100%の場合は1.5 kg以下のもの ※7 (「槽乾燥」コースによる黒カビ抑制について)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年6月25日【試験成績書発行番号】第20125190001-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認【黒カビ抑制方法】「槽乾燥」による【対象部分】洗濯・脱水槽【試験結果】黒カビの発育なし ※8 防水フローアー奥行寸が540 mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。各データは一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による。



このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニック家事商品ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部  
〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

記載内容は2023年4月12日現在のものです。

NA-JJ23FA24

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ [panasonic.com/jp](http://panasonic.com/jp) パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。