

# SHARP

Be Original.

## 冷蔵庫 (E)

SJ-18E3/SJ-15E3 2023

angle  
Select

左にも右にも  
つけかえ  
どっちもドア

メガフリーザー

独自特長

オリジナルカラー採用

クールな  
インテリアを  
演出する  
ブラック色

転居時も安心、  
ドアの開閉方向を  
自由に付け換えできる、  
つけかえどっちもドア。<sup>※1</sup>



SJ-15E3-B(ブラック系)

SJ-18E3-B(ブラック系)

シャープ独自

ドアの開閉方向を  
自由に付け換えOK

つけかえどっちもドア<sup>※1</sup>

電子レンジをのせて使える

耐熱100℃のトップテーブル<sup>※2</sup>

独自特長

気になるニオイを脱臭

ナノ低温脱臭触媒<sup>※3※4※5</sup>

独自特長

タマゴを収納できる

タマゴシキリケース

179L

ファン冷却式

SJ-18E3

-B(ブラック系)  
オープン価格

152L

ファン冷却式

SJ-15E3

-B(ブラック系)  
オープン価格

霜取不要

静音設計(約23dB)

ガラス棚

LED照明

フレッシュ野菜ケース  
(18E3のみ)

フリーケース  
(15E3のみ)

●使用時の年間CO<sub>2</sub>排出量：約135[kg-CO<sub>2</sub>/年]<sup>※6</sup> ●ノンフロン冷媒(R600a)採用 ●ノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)採用

<sup>※1</sup> 冷蔵庫のドアの付け換えは、シャープお客様相談センターでも承っております。(有料) <sup>※2</sup> トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上から100mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オーブンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。 <sup>※3</sup> 当社179Lタイプ標準装備のナノ低温脱臭触媒をSJ-15E3(152Lタイプ)にも搭載。 <sup>※4</sup> 【試験依頼先】一般社団法人東京都食品衛生協会【試験成績書】東技研第02710号【試験方法】JIS Z 2801フィルム密着法【抗菌方法】抗菌触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】99%以上の抗菌効果。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 <sup>※5</sup> 【試験依頼先】一般社団法人東京都食品衛生協会【試験成績書】東技研第04214-A号【試験方法】JIS Z 2911一般工業製品の抗カビ試験方法【抗カビ方法】抗カビ触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】カビの発育を認めない。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 <sup>※6</sup> SJ-18E3:CO<sub>2</sub>排出係数0.435[kg-CO<sub>2</sub>/kWh](電気事業低炭素社会協議会「2021年度CO<sub>2</sub>排出実績(確報値)」(2023年6月)で公表された2021年度のCO<sub>2</sub>排出係数)。

本カタログの掲載商品は、エディオングループ専用商品です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事(アース・転倒防止等)、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)、冷凍ストッカー(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。


# 転居時も安心の「つけかえどっちもドア<sup>\*1</sup>」採用。面倒な霜取りも不要。

ドアの開閉方向を自由に付け換えOK

## シャープ独自 つけかえどっちもドア<sup>\*1</sup>



### 冷蔵室ドアの付け換え手順(右開き→左開き)



\*「カバー」は、凸部を押しながら外側に押すとはずれます。

- あとは、ドア下部の「軸(下)」をはずして反対側にはめればドアの付け換えが簡単にできます。
- 詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

### 独自特長

気になるニオイ・雑菌・カビを抑制  
ナノ低温脱臭触媒<sup>\*2</sup>  
<sup>\*3</sup>  
<sup>\*4</sup>

タマゴの置き場所に悩まない  
タマゴシキリケース

オリジナルカラー採用  
クールなインテリアを演出するブラック色

|  |                                  |  |                                      |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 電子レンジをのせて使える<br><b>耐熱100℃のトップテーブル<sup>*5</sup></b> | 冷凍食品をたっぷり収納できる<br><b>メガフリーザー</b> | ファン冷却式<br><b>霜取不要</b>                        | 運転音を抑えた<br><b>静音設計(約23dB)</b>        |
| 奥まで明るく見やすい<br><b>LED照明</b>                         | お手入れ簡単<br><b>ガラス棚</b>            | 野菜も果物もたっぷり保存<br><b>フレッシュ野菜ケース(SJ-18E3のみ)</b> | 野菜も収納できる<br><b>フリーケース(SJ-15E3のみ)</b> |

## 179L

ファン冷却式  
**SJ-18E3**  
-B(ブラック系)

- オープン価格

冷蔵室 121L  
97L  
うち  
フレッシュケース 17L

冷凍室 58L (40L)

2021年  
省エネ基準達成率 **100%**

年間消費電力量  
(50/60Hz) **310kWh/年**  
(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

- 質量:45kg

[最小必要設置スペース]単位mm

●は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

## 152L

ファン冷却式  
**SJ-15E3**  
-B(ブラック系)

- オープン価格

冷蔵室 94L (73L)

冷凍室 58L (40L)

2021年  
省エネ基準達成率 **105%**

年間消費電力量  
(50/60Hz) **290kWh/年**  
(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

- 質量:41kg

[最小必要設置スペース]単位mm

●は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

\*1 壁柱に設置される場合、冷蔵室ドアが十分開けられない時は、壁から20mm以上のスペースをあけてください。 \*2 冷蔵室のドアの付け換えは、シャープお客様相談センターでも承っております。(有料) \*3 当社179Lタイプ標準装備のナノ低温脱臭触媒をSJ-15E3(152Lタイプ)にも搭載。 \*4 [試験依頼先]一般社団法人東京都食品衛生協会【試験成績書】東技研第02710号【試験方法】JIS Z 2801フィルム密着法【抗菌方法】抗菌触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】99%以上の抗菌効果。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 \*5 [試験依頼先]一般社団法人東京都食品衛生協会【試験成績書】東技研第04214-A号【試験方法】JIS Z 2911一般工業製品の抗カビ性試験方法【抗カビ方法】抗カビ触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】カビの発育を認めない。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 \*6 トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵室の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上部分から100mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジオープンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。 ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製品の製造打ち切り後9年です。

グリーン購入法適合商品について 本カタログに掲載の商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。(地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。)

省エネ性マークについて このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

**安全に関するご注意** ●ご使用前に「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。 ●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。 ●水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付ける際には、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。(アース工事は有償です。) ●冷蔵庫には、医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理が厳しいものは保存できません。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなど揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因となります。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に 人に寄り添う、シャープの会員サービス **COCORO MEMBERS** [今すぐ登録! https://cocoromembers.jp/sharp/](https://cocoromembers.jp/sharp/)

|           |                                    |                    |                               |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ●お客様ご相談窓口 | 固定電話からはフリーダイヤル <b>0120-078-178</b> | 〈受付時間〉(年末年始を除く)    | ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 |
|           | 携帯電話からはナビダイヤル <b>0570-550-449</b>  | ○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時 | 050-3852-5405                 |
|           |                                    | ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時  |                               |

■ QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

**シャープ株式会社**  
本社 〒590-8522  
大阪府堺市堺区匠町1番地  
<https://jp.sharp/>



■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、  
2023年11月現在のものです。



このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。