

# SHARP

Be Original.

## 冷蔵庫 (E)

SJ-18E4/SJ-15E4 2024

angle  
Select

転居時も安心、  
ドアの開閉方向を  
自由に付け換えできる、  
つけかえどっちもドア。<sup>※1</sup>



メガフリーザー



SJ-18E4-W(フレンチマットホワイト)



SJ-15E4-W(フレンチマットホワイト)

### インバーター搭載で省エネ & 静音設計

シャープ独自

ドアの開閉方向を自由に付け換えOK **つけかえどっちもドア**<sup>※1</sup>

オリジナル特長

オリジナルカラー採用

清潔感あふれるホワイト色

オリジナル特長

気になるニオイを脱臭

ナノ低温脱臭触媒<sup>※2※3※4</sup>

オリジナル特長

タマゴを収納できる

タマゴシキリ

電子レンジをのせて使える **耐熱100°Cのトップテーブル**<sup>※5</sup>

ファン冷却式

179L

SJ-18E4

-W(フレンチマットホワイト)

オープン価格

ファン冷却式

152L

SJ-15E4

-W(フレンチマットホワイト)

オープン価格

霜取不要

静音設計(約21dB)

ガラス棚

LED照明

フレッシュ野菜ケース  
(18E4のみ)

フリーケース  
(15E4のみ)

●使用時の年間CO<sub>2</sub>排出量：約123[kg-CO<sub>2</sub>/年]<sup>※6</sup> ●ノンフロン冷媒(R600a)採用 ●ノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)採用

<sup>※1</sup> 冷蔵庫のドアの付け換えは、シャープお客様相談センターでも承っております。(有料) <sup>※2</sup> 当社179Lタイプ標準装備のナノ低温脱臭触媒をSJ-15E4(152Lタイプ)にも搭載。 <sup>※3</sup> 【試験依頼先】一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所【試験成績書】東技研第02710号【試験方法】JIS Z 2801フィルム密着法【抗菌方法】抗菌触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】99%以上の抗菌効果。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 <sup>※4</sup> 【試験依頼先】一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所【試験成績書】東技研第04214-A号【試験方法】JIS Z 2911一般工業製品の抗カビ性試験方法【抗カビ方法】抗カビ触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】カビの発育を認めない。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 <sup>※5</sup> トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上部から100mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オーブンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。 <sup>※6</sup> SJ-18E4:CO<sub>2</sub>排出係数0.435[kg-CO<sub>2</sub>/kWh](電気事業低炭素社会協議会「2021年度CO<sub>2</sub>排出実績(確報値)」(2023年6月)で公表された2021年度のCO<sub>2</sub>排出係数)。

本カタログの掲載商品は、エディオングループ専用商品です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事(アース・転倒防止等)、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)、冷凍ストッカー(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

# 転居時も安心の「つけかえどっちもドア<sup>※1</sup>」採用。面倒な霜取りも不要。

## シャープ独自

ドアの開閉方向を自由に付け換えOK  
つけかえどっちもドア<sup>※1</sup>




## 独自特長

オリジナルカラー採用  
清潔感あふれる  
ホワイト色

気になるニオイ・雑菌・カビを抑制  
ナノ低温脱臭触媒<sup>※2</sup>※4

タマゴの置き場所に悩まない  
タマゴシキリ

### 冷蔵庫ドアの付け換え手順 (右開き→左開き)



●おとは、ドア下部の「軸(下)」をはずして反対側にはめればドアの付け換えが簡単にできます。●詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

電子レンジをのせて使える  
**耐熱100℃のトップテーブル<sup>※5</sup>**

ファン冷却式  
**霜取不要**

明るく見やすい  
**LED照明**

野菜も果物もたっぷり保存  
**フレッシュ野菜ケース**

(SJ-18E4のみ)

冷凍食品をたっぷり収納できる  
**メガフリーザー**

運転音を抑えた  
**静音設計(約21dB)**

お手入れ簡単  
**ガラス棚**

野菜も収納できる  
**フリーケース**

(SJ-15E4のみ)

ファン冷却式  
**179L**

**SJ-18E4**  
-W(フレイクマットホワイト)

●オープン価格

2021年省エネ基準達成率  
**110%**

年間消費電力量(50/60Hz)  
**282kWh/年**  
(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

●質量:41kg

冷蔵室 121L  
97L  
うちフレッシュ野菜ケース 17L

冷凍室 58L(40L)

〔最小必要設置スペース〕単位mm

は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ファン冷却式  
**152L**

**SJ-15E4**  
-W(フレイクマットホワイト)

●オープン価格

2021年省エネ基準達成率  
**115%**

年間消費電力量(50/60Hz)  
**265kWh/年**  
(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品

●質量:37kg

冷蔵室 94L(73L)

冷凍室 58L(40L)

〔最小必要設置スペース〕単位mm

は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

※1 冷蔵庫のドアの付け換えは、シャープお客様相談センターでも承っております。(有料) ※2 当社179Lタイプ標準装備のナノ低温脱臭触媒はSJ-15E4(152Lタイプ)にも搭載。 ※3 【試験依頼先】一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所【試験成績書】東技研第02710号【試験方法】JIS Z 2801フィルム密着法【抗菌方法】抗菌触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】99%以上の抗菌効果。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 ※4 【試験依頼先】一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所【試験成績書】東技研第04214-A号【試験方法】JIS Z 2911一般工業製品の抗カビ性試験方法【抗カビ方法】抗カビ触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】カビの発育を認めない。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 ※5 トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上部から100mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オープンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。 ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品の)の保有期間は、製品の製造打ち切り後9年です。

グリーン購入法適合商品について 本カタログに掲載の商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。(地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。)

省エネ性マークについて このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

**安全に関するご注意** ●ご使用前に「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。 ●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。 ●水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときは、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。(アース工事は有償です) ●冷蔵庫には、医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理が厳しいものは保存できません。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのリボンなど揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因となります。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス  
**COCORO MEMBERS**

今すぐご登録! <https://cocoromembers.jp.sharp/>

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル **0120-078-178**  
携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-449**

〈受付時間〉(年末年始を除く)  
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時  
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

■ QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

**シャープ株式会社**  
本社 〒590-8522  
大阪府堺市堺区匠町1番地  
<https://jp.sharp/>

適正な表示を推進しています

お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2024年11月現在のものです。

I.23 [SJ2411E]

**VEGETABLE OIL INK**  
このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。